

**SZMU 080408PNTR, IC810, Tip: GGG****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	225810 GGG
GTIN	7291075460384
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 8 poševnimi rezalnimi robovi. Posebna geometrija rezanja za mehko rezanje za zmanjšanje porabe energije med obdelavo.

Napotek:

Orientacijske vrednosti uporabe za $a_e = 0,3...1 \times D / a_{p\max} = 5,0$ mm.

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f_z na zob	0,25 mm
Debelina ploščice E	4,76 mm
Serija	NEODO
Geometrija	PNTR
Oznaka proizvajalca	S890 SZMU 080408PNTR IC810

ISO-oznaka obračalne ploščice	SZMU 080408PNTR
Zvrst	IC810
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
GG	pogojno primerno	280 m/min	K
GGG	primerno	260 m/min	K
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		