

**TPKT 100320PDR, IC830, Tip: UNI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	226517 UNI
GTIN	7291075313833
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Obračalna rezalna ploščica Trigonski s 3 poševnimi rezalnimi robovi. Aksialna in radialna pozitivna oblika rezanja. Za učinkovito in natančno obdelavo 90-stopinjskih ramen.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku. Orientacijske vrednosti uporabe za $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Serijska	HELI3MILL
ISO-oznaka obračalne ploščice	TPKT 100320PDR
Radij rezila	2 mm
Geometrija	PDR
Oznaka proizvajalca	HM390 TPKT 100320PDR IC830
Zvrst	IC830

Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	90 m/min	M
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		