

**SZMU 080412PNTR, IC810, Tip: GGG****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	225811 GGG
GTIN	7291075440010
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 8 poševnimi rezalnimi robovi. Posebna geometrija rezanja za mehko rezanje za zmanjšanje porabe energije med obdelavo.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku. Orientacijske vrednosti uporabe za $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p\max} = 5,0$ mm.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,25 mm
Radij rezila	1,2 mm
Serija	NEODO
Debelina ploščice E	4,76 mm
Geometrija	PNTR
Oznaka proizvajalca	S890 SZMU 080412PNTR IC810

ISO-oznaka obračalne ploščice	SZMU 080412PNTR
Zvrst	IC810
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
GG	pogojno primerno	280 m/min	K
GGG	primerno	260 m/min	K
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		