

**SZMU 080408PNRMM, IC808, Tip: UNI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	225812 UNI
GTIN	7291075460377
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 8 poševnimi rezalnimi robovi. Posebna geometrija rezanja za mehko rezanje za zmanjšanje porabe energije med obdelavo.

Napotek:

Orientacijske vrednosti uporabe za $a_e = 0,3...1 \times D / a_{p\max} = 5,0$ mm.

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Debelina ploščice E	4,76 mm
Radij rezila	0,8 mm
Tip	UNI
Serijska	NEODO
Geometrija	PNR-MM
Oznaka proizvajalca	S890 SZMU 080408PNRMM IC808

ISO-oznaka obračalne ploščice	SZMU 080408PNRMM
Zvrst	IC808
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	80 m/min	M
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		