

**TDKT 1505PDR, IC830, Tip: ST1400****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	226573 ST1400
GTIN	7291075312706
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Obračalna rezalna ploščica Trigonski s 3 poševnimi rezalnimi robovi. Aksialna in radialna pozitivna oblika rezanja. Za učinkovito in natančno obdelavo 90-stopinjskih ramen.

Napotek:

Orientacijske vrednosti uporabe za $a_e = 0,3...1 \times D / a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Podajanje f_z	0,21 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Radij rezila	0,8 mm
Serija	HELI3MILL
ISO-oznaka obračalne ploščice	TDKT 1505PDR
Tip	ST1400
Geometrija	PDR

Oznaka proizvajalca	HM390 TDKT 1505PDR IC830
Zvrst	IC830
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	220 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	200 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	170 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	150 m/min	P
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		