

**TDCT 1505PDR, IC830, Tip: INOX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	226576 INOX
GTIN	7291075312737
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Obračalna rezalna ploščica Trigonski s 3 poševnimi rezalnimi robovi. Aksialna in radialna pozitivna oblika rezanja. Za učinkovito in natančno obdelavo 90-stopinjskih ramen.

Napotek:

Orientacijske vrednosti uporabe za $a_e = 0,3...1 \times D / a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Tip	INOX
ISO-oznaka obračalne ploščice	TDCT 1505PDR
Serijska	HELI3MILL
Podajanje f_z	0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Radij rezila	0,8 mm
Geometrija	PDR

Oznaka proizvajalca	HM390 TDCT 1505PDR IC830
Zvrst	IC830
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	110 m/min	M
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		