

**TDKR 150508PDRHM, IC830, Tip: INOX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	226577 INOX
GTIN	7291075312959
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Obračalna rezalna ploščica Trigonski s 3 poševnimi rezalnimi robovi. Aksialna in radialna pozitivna oblika rezanja. Za učinkovito in natančno obdelavo 90-stopinjskih ramen.

Napotek:

Orientacijske vrednosti uporabe za $a_e = 0,3...1 \times D / a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	TDKR 150508PDRHM
Tip	INOX
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Podajanje f_z	0,2 mm
Serija	HELI3MILL
Geometrija	PDR-HM

Oznaka proizvajalca	HM390 TDKR 150508PDRHM IC830
Zvrst	IC830
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	110 m/min	M
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		