

**SYHU 0704ADN, IC840, Tip: INOX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	222516 INOX
GTIN	7291075311853
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 8 rezalnimi robovi. Velik plano posnet rob za visoko kakovost površine. Pozitiven vpenjalni kot za optimalno lomljenje odrezkov.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku. Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D/a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Debelina ploščice E	4,76 mm
Podajanje f_z na zob	0,16 mm
Serija	DOVEIQMILL
Geometrija	ADN
Oznaka proizvajalca	IQ845 SYHU 0704ADN IC840
ISO-oznaka obračalne ploščice	SYHU 0704ADN

Zvrst	IC840
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	140 m/min	M
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		