

**SYHU 070400AD, IC882, Tip: S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	222518 S
GTIN	7291075450026
Razred artikla	19A

**Opis****Izvedba:**

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 8 rezalnimi robovi. Velik plano posnet rob za visoko kakovost površine. Pozitiven vpenjalni kot za optimalno lomljenje odrezkov.

**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku. Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D/a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$ .

**Tehnični opis**

Podajanje $f_z$ na zob	0,15 mm
Radij rezila	0,8 mm
Serijska	DOVEIQMILL
Debelina ploščice E	4,76 mm
Geometrija	ADN
Oznaka proizvajalca	IQ845 SYHU 070400AD IC882
ISO-oznaka obračalne ploščice	SYHU 070400AD

Zvrst	IC882
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

### Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	45 m/min	S
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		