

**TDKT 1505PDR, IC5400, Tip: GGG****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	226580 GGG
GTIN	7291075312782
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Obračalna rezalna ploščica Trigonski s 3 poševnimi rezalnimi robovi. Aksialna in radialna pozitivna oblika rezanja. Za učinkovito in natančno obdelavo 90-stopinjskih ramen.

Napotek:

Orientacijske vrednosti uporabe za $a_e = 0,3...1 \times D / a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Serija	HELI3MILL
Radij rezila	0,8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Podajanje f_z	0,15 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	TDKT 1505PDR
Geometrija	PDR
Oznaka proizvajalca	HM390 TDKT 1505PDR IC5400

Zvrst	IC5400
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
GG(G)	primerno	240 m/min	K
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		