

**SYHU 0704ADTN, IC5100, Tip: GG****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	222519 GG
GTIN	7291075311792
Razred artikla	19A

**Opis****Izvedba:**

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 8 rezalnimi robovi. Velik plano posnet rob za visoko kakovost površine. Pozitiven vpenjalni kot za optimalno lomljenje odrezkov.

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D/a_{p \max} = 4,6$  mm.

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Serijski	DOVEIQMILL
Podajanje $f_z$ na zob	0,25 mm
Debelina ploščice E	4,76 mm
Radij rezila	0,8 mm
Geometrija	ADTN
Oznaka proizvajalca	IQ845 SYHU 0704ADTN IC5100
ISO-oznaka obračalne ploščice	SYHU 0704ADTN

Zvrst	IC5100
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

### Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
GG	primerno	300 m/min	K
GGG	pogojno primerno	220 m/min	K
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		