

**TDKT 1505PDR-MP, IC830, Tip: UNI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	226581 UNI
GTIN	7291075312683
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Obračalna rezalna ploščica Trigonski s 3 poševnimi rezalnimi robovi. Aksialna in radialna pozitivna oblika rezanja. Za učinkovito in natančno obdelavo 90-stopinjskih ramen.

Napotek:

Orientacijske vrednosti uporabe za $a_e = 0,3...1 \times D / a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Tip	UNI
Serijska	HELI3MILL
Radij rezila	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	TDKT 1505PDR-MP
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Geometrija	PDR-MP
Oznaka proizvajalca	HM390 TDKT 1505PDR-MP IC830

Zvrst	IC830
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	90 m/min	M
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		