


SYHU 0704ADTN, IC810, Tip: GGG

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	222520 GGG
GTIN	7291075311754
Razred artikla	19A

Opis
Izvedba:

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 8 rezalnimi robovi. Velik plano posnet rob za visoko kakovost površine. Pozitiven vpenjalni kot za optimalno lomljenje odrezkov.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku. Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D/a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Serija	DOVEIQMILL
Radij rezila	0,8 mm
Debelina ploščice E	4,76 mm
Podajanje f_z na zob	0,25 mm
Geometrija	ADTN
Oznaka proizvajalca	IQ845 SYHU 0704ADTN IC810
ISO-oznaka obračalne ploščice	SYHU 0704ADTN

Zvrst	IC810
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
GG	pogojno primerno	270 m/min	K
GGG	primerno	220 m/min	K
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		