


SYHU 0704DN-MM, IC808, Tip: UNI

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	222522 UNI
GTIN	7291075311761
Razred artikla	19A

Opis
Izvedba:

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 8 rezalnimi robovi. Velik plano posnet rob za visoko kakovost površine. Pozitiven vpenjalni kot za optimalno lomljenje odrezkov.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D/a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$.

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Serijska	DOVEIQMILL
Debelina ploščice E	4,76 mm
Radij rezila	0,8 mm
Geometrija	ADN-MM
Oznaka proizvajalca	IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC808
ISO-oznaka obračalne ploščice	SYHU 0704DN-MM
Zvrst	IC808

Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	190 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	80 m/min	M
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		