

**TDKT 150516-PDR, IC830, Tip: UNI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	226583 UNI
GTIN	7291075312805
Razred artikla	19A

**Opis****Izvedba:**

Obračalna rezalna ploščica Trigonski s 3 poševnimi rezalnimi robovi. Aksialna in radialna pozitivna oblika rezanja. Za učinkovito in natančno obdelavo 90-stopinjskih ramen.

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti uporabe za  $a_e = 0,3...1 \times D / a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$ .

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Serija	HELI3MILL
ISO-oznaka obračalne ploščice	TDKT 150520-PDR
Radij rezila	1,6 mm
Tip	UNI
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Geometrija	PDR
Oznaka proizvajalca	HM390 TDKT 150516-PDR IC830

Zvrst	IC830
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	90 m/min	M
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		