

**VCMT 160404, Zvrst: IC807****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261393 IC807
GTIN	7291075351569
Razred artikla	26B

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 160404
Glavna uporaba	M
Zvrst	IC807
Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	F3M
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	30 - 80 m/min
Globina reza a_p	0,1 - 1,8 mm

Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Serijska	ISOTURN
Oznaka proizvajalca	VCMT 160404-F3M IC807
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje