


**CNMG 120404, Zvrst: IC8150****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250070 IC8150
GTIN	7291075319569
Razred artikla	26B

**Opis****Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Lomilec odrezkov	F3P
Zvrst	IC8150
Rezalni material	Karbidna trdina
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	180 - 400 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza $a_p$	0,4 - 3,5 mm
Oznaka proizvajalca	CNMG 120404-F3P IC8150
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje