

**CNMG 120408, Zvrst: IC6025****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250071 IC6025
GTIN	7291075336450
Razred artikla	26B

**Opis****Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Zvrst	IC6025
Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza $a_p$	0,1 - 1,5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	F3M
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 230 m/min
Oznaka proizvajalca	CNMG 120408-F3M IC6025
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje