


**CNMG 120408, Zvrst: IC8150****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 250071 IC8150 |
| GTIN | 7291075319620 |
| Razred artikla | 26B |

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

| | |
|---|-------------------|
| Lomilec odrezkov | F3P |
| Zvrst | IC8150 |
| Globina reza a_p | 0,4 - 3,5 mm |
| Radij rezila | 0,8 mm |
| Glavna uporaba | P |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 120408 |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 180 - 400 m/min |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava |
| Podajanje f | 0,05 - 0,25 mm/v |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Rezalni material | Karbidna trdina |
| Rezalni pogoji | neprekinjen |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 |
| Oznaka proizvajalca | CNMG 120408-F3P IC8150 |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |