

**CNMG 120404, Zvrst: IC6025****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250070 IC6025
GTIN	7291075336399
Razred artikla	26B

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	F3M
Zvrst	IC6025
Globina reza a_p	0,1 - 1,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 230 m/min
Radij rezila	0,4 mm

ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Oznaka proizvajalca	CNMG 120404-F3M IC6025
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje