


**CNMG 120404, Zvrst: IC8150****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250270 IC8150
GTIN	7291075329513
Razred artikla	26B

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Zvrst	IC8150
Lomilec odrezkov	M3P
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	180 - 400 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava

Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Oznaka proizvajalca	CNMG 120404-M3P IC8150
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje