


**CNMG 120412, Zvrst: IC8250****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250272 IC8250
GTIN	7291075329551
Razred artikla	26B

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Radij rezila	1,2 mm
Lomilec odrezkov	M3P
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120412
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 380 m/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P

Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Zvrst	IC8250
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Oznaka proizvajalca	CNMG 120412-M3P IC8250
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje