

**DNMG 150604, Zvrst: IC6015****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250730 IC6015
GTIN	7291075341881
Razred artikla	26B

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 300 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Zvrst	IC6015
Lomilec odrezkov	F3M
Globina reza a_p	0,1 - 1,5 mm
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604
Rezalni material	Karbidna trdina
Oznaka proizvajalca	DNMG 150604-F3M IC6015
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje