

**DNMG 150604, Zvrst: IC6025****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250730 IC6025
GTIN	7291075341898
Razred artikla	26B

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	F3M
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	0,1 - 1,5 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	IC6025
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 230 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v

ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,4 mm
Oznaka proizvajalca	DNMG 150604-F3M IC6025
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje