

**CNMG 120408, Zvrst: IC6025****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250271 IC6025
GTIN	7291075305616
Razred artikla	26B

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 230 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,85 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Lomilec odrezkov	M3M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Zvrst	IC6025
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Rezalni material	Karbidna trdina

Glavna uporaba	M
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Podajanje f	0,17 - 0,5 mm/v
Oznaka proizvajalca	CNMG 120408-M3M IC6025
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje