

**DNMG 150608, Zvrst: IC6025****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250731 IC6025
GTIN	7291075341911
Razred artikla	26B

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Glavna uporaba	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 230 m/min
Zvrst	IC6025
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Radij rezila	0,8 mm

Lomilec odrezkov	F3M
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Globina reza a_p	0,1 - 1,5 mm
Oznaka proizvajalca	DNMG 150608-F3M IC6025
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje