

**DNMG 150608, Zvrst: IC8150****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250731 IC8150
GTIN	7291075319996
Razred artikla	26B

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Lomilec odrezkov	F3P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,08 - 0,25 mm/v
Zvrst	IC8150
Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	P

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	180 - 400 m/min
Globina reza a_p	0,4 - 3,5 mm
Radij rezila	0,8 mm
Oznaka proizvajalca	DNMG 150608-F3P IC8150
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje