

**WNMG 080408, Zvrst: IC6015****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251991 IC6015
GTIN	7291075336740
Razred artikla	26B

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Globina reza a_p	0,1 - 1,5 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 300 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Lomilec odrezkov	F3M
Zvrst	IC6015

Radij rezila	0,8 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Oznaka proizvajalca	WNMG 080408-F3M IC6015
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje