

**VNMG 160404, Zvrst: IC6025****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251850 IC6025
GTIN	7291075307122
Razred artikla	26B

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,4 - 2,5 mm
Zvrst	IC6025
Lomilec odrezkov	M3M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Podajanje f	0,07 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 230 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni material	Karbidna trdina

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Glavna uporaba	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160404
Oznaka proizvajalca	VNMG 160404-M3M IC6025
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje