


**WNMG 080408, Zvrst: IC8150****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251991 IC8150
GTIN	7291075319361
Razred artikla	26B

**Opis****Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	180 - 400 m/min
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_p$	0,4 - 2,5 mm
Podajanje $f$	0,08 - 0,25 mm/v
Lomilec odrezkov	F3P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni pogoji	neprekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408

Zvrst	IC8150
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Oznaka proizvajalca	WNMG 080408-F3P IC8150
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje