

**WNMG 080404, Zvrst: IC6025****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251990 IC6025
GTIN	7291075336733
Razred artikla	26B

**Opis****Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	IC6025
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Lomilec odrezkov	F3M
Rezalni material	Karbidna trdina
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 230 m/min

ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Globina reza $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Oznaka proizvajalca	WNMG 080404-F3M IC6025
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje