

**VNMG 160404, Zvrst: IC8150****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251790 IC8150
GTIN	7291075326086
Razred artikla	26B

**Opis****Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Zvrst	IC8150
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,08 - 0,24 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160404
Lomilec odrezkov	F3P
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	180 - 400 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza $a_p$	0,4 - 2,5 mm
Oznaka proizvajalca	VNMG 160404-F3P IC8150
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje