

**WNMG 080408, Zvrst: IC8250****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252121 IC8250
GTIN	7291075329261
Razred artikla	26B

**Opis****Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Glavna uporaba	P
Zvrst	IC8250
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 380 m/min
Lomilec odrezkov	M3P
Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Radij rezila	0,8 mm

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Oznaka proizvajalca	WNMG 080408-M3P IC8250
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje