

**LOGIQGRIP vpenjalno držalo, desno, Velikost držala: 20mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 273600 20     |
| GTIN                  | 7291075462036 |
| Razred artikla        | 26D           |

**Opis****Uporaba:**

Za odrezovalno in zarezovalno struženje.

**Primerno za:**

TANGGRIP nosilec rezil št. 273610, 273611 in 273614.

**Napotek:**

Prenos hladilne tekočine do vpenjalne gredi preko cevnega priključka G 1/8 palca ali direktno preko ustreznega osnovnega držala znamke ISCAR.

**Tehnični opis**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Serija                | LOGIQ F GRIP         |
| OAH                   | 40 mm                |
| LB                    | 35 mm                |
| CUTDIA                | 42 mm                |
| Oznaka proizvajalca   | TGTBQ 20R-D42-JHP-MC |
| Vrsta uporabe         | desno                |
| z notranjim hlajenjem | da                   |
| Vrsta izdelka         | Držalo za struženje  |

