

**LOGIQGRIP vpenjalno držalo, desno, Velikost držala: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273602 25
GTIN	7291075440867
Razred artikla	26D

Opis**Uporaba:**

Za odrezovalno in zarezovalno struženje.

Primerno za:

TANGFGRIP nosilec rezil št. 273610, 273611 in 273614.

Napotek:

Prenos hladilne tekočine do vpenjalne gredi preko cevnega priključka G 1/8 palca ali direktno preko ustreznega osnovnega držala znamke ISCAR.

Tehnični opis

Serijska	LOGIQ F GRIP
CUTDIA	52 mm
LB	40 mm
OAH	50 mm
Oznaka proizvajalca	TGTBQ 25R-D52-JHP-MC
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za struženje

