


LOGIQGRIP vpenjalno držalo, desno, Velikost držala: 25mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273604 25
GTIN	7291075462029
Razred artikla	26D

Opis
Uporaba:

Za odrezovalno in zarezovalno struženje.

Primerno za:

TANGFGRIP nosilec rezil št. 273610, 273611 in 273614.

Napotek:

Prenos hladilne tekočine do vpenjalne gredi preko cevnega priključka G 1/8 palca ali direktno preko ustreznega osnovnega držala znamke ISCAR.

Tehnični opis

Serija	LOGIQ F GRIP
OAH	95 mm
LB	73 mm
CUTDIA	120 mm
Oznaka proizvajalca	TGTBQ 25R-D120-JHP-MC
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za struženje

