

**LOGIQGRIP vpenjalno držalo, levo, Velikost držala: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273605 25
GTIN	7291075462012
Razred artikla	26D

**Opis****Uporaba:**

Za odrezovalno in zarezovalno struženje.

**Primerno za:**

TANGFGRIP nosilec rezil št. 273610, 273611 in 273614.

**Napotek:**

Prenos hladilne tekočine do vpenjalne gredi preko cevnega priključka G 1/8 palca ali direktno preko ustreznega osnovnega držala znamke ISCAR.

**Tehnični opis**

Serijska	LOGIQ F GRIP
OAH	95 mm
CUTDIA	120 mm
LB	73 mm
Oznaka proizvajalca	TGTBQ 25L-D120-JHP-MC
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za struženje

