



HELI3MILL rezkalna glava za kotno rezkanje, z izvrtino, \emptyset Dc/številoC/število rezil Z: 100/8mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	226490 100/8
GTIN	7291075313116
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Procesno zanesljiv sistem za kotno rezkanje za široko paleto uporab. Različice v dveh sistemskih velikostih z dolžino rezalnega roba 10 in 15 mm. Optimalno podprte rezalne obračalne ploščice Trigon v sedežu zagotavljajo prave 90-stopinjske rame. Idealno za vrtanje s krožnim rezkanjem in pri oševnem pogrezanju.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Tehnični opis

Kot rampe α_{maks}	0,7 stopinj
Serija	HELI3MILL
\emptyset D ₃	95,6 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje \emptyset D _{maks}	199 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	50 mm

Ø rezila D_c	100 mm
Ø vpenjalne izvrtine	32 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	195 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	3,6 mm
Število rezil Z	8
Dolžina rampe L za α_{maks}	1072,2 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TD..1505..
Oznaka proizvajalca	HM390 FTD D100-8-32-15
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna Tip 2	229696 2
--	----------