



Rezkar za T-utore HELISLOT, Držalo Weldon, \varnothing DC / Zeff: 40/1 mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 227700 40/1 |
| GTIN | 7291075332865 |
| Razred artikla | 19D |

Opis

Izvedba:

Ekonomična obdelava utorov in T-utorov. Različne širine utorov s samo eno velikostjo obračalne ploščice glede na koncept ležišča plošče z zamikom zob. Kvadratne obračalne ploščice s pozitivnim cepilnim kotom za učinkovito in nežno obdelavo. Visoka procesna zanesljivost zaradi optimizirane podpore plošče v ležišču.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------------|------------|
| primerna obračalna rezalna ploščica | XNMU130608 |
| \varnothing držala D_s h6 | 32 mm |
| \varnothing vratu d_1 | 21 mm |
| efektivno število rezil Z_{ef} | 1 |
| Kot posnetja roba | 90 stopinj |
| Celotna dolžina $L_{celotna}$ | 120 mm |
| Prevesna dolžina L_1 | 47 mm |
| Število rezalnih obračalnih ploščic | 2 |
| Višina utora a_p | 18 mm |
| \varnothing rezila D_c | 40 mm |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Oznaka proizvajalca | ETS D40-18-W32-XN13 |
| Izvedba držala | Držalo Weldon |
| Vrsta izdelka | Utorni rezkarji |

Pribor

| | |
|-----------------------|----------|
| Vpenjalni vijak Tip 1 | 229697 1 |
|-----------------------|----------|