



Rezkar za T-utore HELISLOT, Držalo Weldon, Ø DC / Zeff: 48/2mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227700 48/2
GTIN	7291075332872
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Ekonomična obdelava utorov in T-utorov. Različne širine utorov s samo eno velikostjo obračalne ploščice glede na koncept ležišča plošče z zamikom zob. Kvadratne obračalne ploščice s pozitivnim cepilnim kotom za učinkovito in nežno obdelavo. Visoka procesna zanesljivost zaradi optimizirane podpore plošče v ležišču.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Tehnični opis

Število rezalnih obračalnih ploščic	4
efektivno število rezil Z_{ef}	2
Ø vratu d_1	27 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	130 mm
Prevesna dolžina L_1	58 mm
Ø rezila D_c	48 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XNMU130608
Višina utora a_p	22 mm
Kot posnetja roba	90 stopinj
Ø držala D_s h6	32 mm

Oznaka proizvajalca	ETS D48-22-W32-XN13
Izvedba držala	Držalo Weldon
Vrsta izdelka	Utorni rezkarji

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 1	229697 1
-----------------------	----------