



HELISLOT kolutni rezkar brez prirobnice, Ø DC / Zeff: 200/8mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227714 200/8
GTIN	7291075335606
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Ekonomična obdelava utorov in T-utorov. Različne širine utorov s samo eno velikostjo obračalne ploščice glede na koncept ležišča plošče z zamikom zob. Kvadratne obračalne ploščice s pozitivnim cepilnim kotom za učinkovito in nežno obdelavo. Visoka procesna zanesljivost zaradi optimizirane podpore plošče v ležišču.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	26 mm
Ø rezila D_c	200 mm
Serija	HELISLOT
Ø vpenjalne izvrtine	50 mm
maksimalna globina zarez $a_{e \text{ maks}}$	59 mm
efektivno število rezil Z_{ef}	8

Širina zareze a_p	20 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	16
Oznaka proizvajalca	SDN D200-20-50-XN13
Izvedba držala	z izvrtino
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 1	229697 1
-----------------------	----------