

**HELISLOT kolutni rezkar brez prirobnice, Ø DC / Zeff: 125/7mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227722 125/7
GTIN	7291075430837
Razred artikla	19D

Opis**Izvedba:**

Ekonomična obdelava utorov in T-utorov. Različne širine utorov s samo eno velikostjo obračalne ploščice glede na koncept ležišča plošče z zamikom zob. Kvadratne obračalne ploščice s pozitivnim cepilnim kotom za učinkovito in nežno obdelavo. Visoka procesna zanesljivost zaradi optimizirane podpore plošče v ležišču.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Tehnični opis

efektivno število rezil Z_{ef}	7
Število rezalnih obračalnih ploščic	14
Celotna dolžina $L_{celotna}$	16 mm
maksimalna globina zareze $a_{e maks}$	34 mm
Ø rezila D_c	125 mm
Serijska	HELISLOT

Ø vpenjalne izvrtine	40 mm
Širina zareze a_p	12 mm
Oznaka proizvajalca	SDN D125-12-40-XN09
Izvedba držala	z izvrtino
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice5-del. Tip 3	229695 3
---	----------