



HELISLOT kolutni rezkar brez prirobnice, Ø DC / Zeff: 100/6mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227722 100/6
GTIN	7291075430820
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Ekonomična obdelava utorov in T-utorov. Različne širine utorov s samo eno velikostjo obračalne ploščice glede na koncept ležišča plošče z zamikom zob. Kvadratne obračalne ploščice s pozitivnim cepilnim kotom za učinkovito in nežno obdelavo. Visoka procesna zanesljivost zaradi optimizirane podpore plošče v ležišču.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Tehnični opis

efektivno število rezil Z_{ef}	6
maksimalna globina zareze $a_{e\ maks}$	25 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	12
Ø rezila D_c	100 mm
Ø vpenjalne izvrtine	32 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	16 mm

Serijska	HELISLOT
Širina zareze a_p	12 mm
Oznaka proizvajalca	SDN D100-12-32-XN09
Izvedba držala	z izvrtino
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 5-del. Tip 3	229695 3
--	----------