

Garant**Kolutni rezkar s prstanom Širina ap = 5 mm, Ø D: 100mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 218562 100 |
| GTIN | 4045197462442 |
| Razred artikla | 210 |

Opis**Izvedba:**

Kolutni rezkar iz robustnega specialnega jekla za zmanjšanje vibracij.

Uporaba:

Za rezkanje utorov in zarez. Možnost uporabe za ravno ali neravno dno utora.

Rezervni del:

Art. 219949 (TX9; 2,0 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ št. **211750 vel. 2,2** z rezilom št. **674252 vel. IP9**.

Kolutni rezkar, dobavljiv do Ø D = 200 mm.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------------|-------|
| primerna obračalna rezalna ploščica | SNHX |
| Ø vpenjalne izvrtine | 27 mm |
| efektivno število rezil Z_{ef} | 6 |
| Ø vratu d_1 | 48 mm |
| Celotna dolžina $L_{celotna}$ | 50 mm |

| | |
|---|----------------------|
| Ø rezila D_c | 100 mm |
| maksimalna globina zareze $a_{e\text{ maks}}$ | 24,2 mm |
| Število rezalnih obračalnih ploščic | 12 |
| Izvedba držala | z izvrtino |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Zamenjava orodja | PowerCard |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | SN.. 1103 |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219949 (IP9; 2,0 Nm) |
| Vrsta izdelka | Kolutni rezkar |

Pribor

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP | 674252 9IP |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne | 219949 |
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm | 211750 2,2 |