

Garant**Kolutni rezkar s prstanom Širina ap = 16 mm, Ø D: 125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218569 125
GTIN	4045197530660
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Kolutni rezkar iz robustnega specialnega jekla za zmanjšanje vibracij.

Uporaba:

Za rezkanje utorov in zarez. Možnost uporabe za ravno ali neravno dno utora.

Rezervni del:

Art. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Pazi:

Za ravno dno utora uporabite nevtralne, leve in desne rezalne obračalne ploščice, pri čemer se nevtralna ploščica montira na sredinsko vrsto ležišč ploščic.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ št. **211750 vel. 2,2** z rezilom št. **674252 vel. IP15**. Kolutni rezkar, dobavljiv do Ø D = 200 mm.

Tehnični opis

Ø vratu d ₁	70 mm
Ø vpenjalne izvrtine	40 mm

Celotna dolžina L_{celotna}	50 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SNHX
maksimalna globina zarez $a_{\text{e maks}}$	23,7 mm
efektivno število rezil Z_{ef}	4
Ø rezila D_c	125 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	12
Izvedba držala	z izvrtino
z notranjim hlajenjem	ne
Zamenjava orodja	PowerCard
ISO-oznaka obračalne ploščice	SN.. 1207
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219983
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219984
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP