

**Garant****Kolutni rezkar s prstanom Širina ap = 10 mm, Ø D: 63mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218566 63
GTIN	4045197530363
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Kolutni rezkar iz robustnega specialnega jekla za zmanjšanje vibracij.

**Uporaba:**

Za rezkanje utorov in zarez. Možnost uporabe za ravno ali neravno dno utora.

**Rezervni del:**

Art. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ št. **211750 vel. 2,2** z rezilom št. **674252 vel. IP15**.

Kolutni rezkar, dobavljiv do Ø D = 200 mm.

**Tehnični opis**

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	50 mm
maksimalna globina zareze $a_{e \text{ maks}}$	10,5 mm
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1205
efektivno število rezil $Z_{\text{ef}}$	3

Dolžina vratu L <sub>1</sub>	15 mm
Ø vratu d <sub>1</sub>	40 mm
Ø rezila D <sub>c</sub>	63 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	6
Izvedba držala	z izvrtino
z notranjim hlajenjem	ne
Zamenjava orodja	PowerCard
ISO-oznaka obračalne ploščice	SN.. 1205
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219983
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2