

Yale

Univerzalni cilindri YS, Pritisna sila/hod (t/mm): 10/250



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086060 10/250
GTIN	4025092150101
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Vsi vgradni in sestavni delu ustrezajo **metričnim standardom**, kar znatno olajša vgradnjo in vzdrževanje pa tudi nabavo nadomestnih delov. **100 % združljivost** z vsemi hidravličnimi sistemi za 700 barov.

Univerzalni cilindri izjemno **dobro prenašajo stranske obremenitve**, imajo vzmeten povratni hod in le en priključek za cev.

Uporaba:

Za vsa dela pod tlakom, kjer so pomembne velike moči in majhne dimenzije. Idealni za uporabo v pripravah in delavniških stiskalnicah zaradi serijskih metričnih pritrdilnih navojev. **Za uporabo v vseh položajih.**

Obseg dobave:

Vklj. s priključkom za stisnjeni zrak 3/8-NPT. Dobava je v obliki, ki je pripravljena za obratovanje, torej vključno s priključno spojko, kaljenim jeklenim pritisnim nastavkom z navojem **brez** priključnih vodov in adapterja.

Napotek:

Zaprti sistemi so tovarniško montirani, napolnjeni in odzračeni.

Za hidravlične ročne tlačilke glejte art. 086050, za hidravlične cevi art. 086081, za manometre art. 086087.

Tehnični opis

Višina hoda	250 mm
Masa	5,5 kg
Dolžina v zloženem stanju	352 mm
Prostornina olja	363 ml
Maksimalna tlačna sila	100 kN
Zunanji Ø cilindra	57 mm
Vrsta izdelka	Hidravlični cilinder

Pribor

Hidravlična ročna črpalka HPS Število stopnic/prostornina rezervoarja 2/2 l	086050 2/2
Hidravlična cev HHC s tovarniško montažo/polnjenjem Dolžina 2 m	086081 2
Hidravlična ročna črpalka HPS Število stopnic/prostornina rezervoarja 2/4 l	086050 2/4
Hidravlična ročna črpalka HPS Število stopnic/prostornina rezervoarja 2/0,7 l	086050 2/0,7
Hidravlična cev HHC s tovarniško montažo/polnjenjem Dolžina 3 m	086081 3
Hidravlična cev HHC s tovarniško montažo/polnjenjem Dolžina 1 m	086081 1
Hidravlična ročna črpalka HPS Število stopnic/prostornina rezervoarja 1/0,7 l	086050 1/0,7
Hidravlična cev HHC s tovarniško montažo/polnjenjem Dolžina 6 m	086081 6