

**Garant****SNHX 1102 nevtralna, Tip: ST900****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218571 ST900
GTIN	4045197655998
Razred artikla	21A

**Opis****Napotek:**Orientacijske vrednosti za  $a_e$  maks.**Tehnični opis**

Podajanje $f_z$ na zob	0,08 mm
Tip	ST900
Širina posnetja	0,15 mm
Zvrst	HB7525
Debelina ploščice E	2,38 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNHX 1102
Rezalni material	HM
Debelina plošče	2,3 mm
za širino zareze $a_p$	4 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje