

Garant**Kolutni rezkar s prstanom Širina ap = 8 mm, Ø D: 63mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 218565 63 |
| GTIN | 4045197530745 |
| Razred artikla | 210 |

Opis**Izvedba:**

Kolutni rezkar iz robustnega specialnega jekla za zmanjšanje vibracij.

Uporaba:

Za rezkanje utorov in zarez. Možnost uporabe za ravno ali neravno dno utora.

Rezervni del:

Art. 219978 (TX15; 2,2 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ št. **211750 vel. 2,2** z rezilom št. **674252 vel. IP15**.

Kolutni rezkar, dobavljiv do Ø D = 200 mm.

Tehnični opis

| | |
|---|-------|
| Ø vratu d ₁ | 40 mm |
| efektivno število rezil Z _{ef} | 3 |
| Celotna dolžina L _{celotna} | 50 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | SNHX |
| Dolžina vratu L ₁ | 15 mm |

| | |
|---|-----------------------|
| Ø vpenjalne izvrtine | 22 mm |
| maksimalna globina zareze $a_{e\text{ maks}}$ | 10,5 mm |
| Ø rezila D_c | 63 mm |
| Število rezalnih obračalnih ploščic | 6 |
| Izvedba držala | z izvrtino |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Zamenjava orodja | PowerCard |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | SN.. 12045 |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219978 (IP15; 2,2 Nm) |
| Vrsta izdelka | Kolutni rezkar |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne | 219978 |
| PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP | 674252 15IP |