

Garant**Potopni rezkar 93°, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 52/3mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	211807 52/3
GTIN	4045197648402
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Večja togost orodja zaradi zaščite proti torziji med obračalno ploščico in njenim ležiščem.

Uporaba:

Za preprečevanje zatikanja odrezkov, zlasti pri rezkanju globokih žepov.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,7** s stebлом art. **674252 vel. 20IP**.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	55 mm
Ø rezila D_c	52 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VCG. 2205
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Število rezil Z	3
Kot rampe α_{maks}	4,05 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	10 mm

Dolžina rampe L za α_{maks}	42,34 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	98 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	102 mm
$\varnothing D_3$	46 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	93 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Potopni rezkarji

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,7 Nm	211750 5,7
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219800
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP